

# コントロールケーブルでのHD-SDI接続について

## For HD-SDI connection with CONTROL CABLE

### 控制器线的HD-SDI连接

### Cable de conexión con HD-SDI

カメラからコントロールケーブルを使用して、HD-SDIでのモニター出力を行った場合、モニター画面にてノイズや画像が途切れる症状が発生する恐れがあります。

HD-SDI出力する際は、HD-SDIに適したBNC同軸ケーブルを別途ご用意の上、カメラからモニターへ接続してください。

HD-SDI用推奨BNCケーブル

カナレ電気(株)製 L-3CFW 又は L-4.5CHWS

When the CONTROL CABLE is used for monitor output with HD-SDI cable, noise and image interruption symptoms may occur.

In case of HD-SDI output usage, please connect suitable HD-SDI BNC coaxial cable from the camera to the monitor separately.

Recommended HD-SDI BNC coaxial cable

Products: L-4.5CHWS or L-3CFW

Manufacturer: Canare Electric Co., Ltd.

使用控制器线,从摄像机向显示器输出HD-SDI影像信号时,显示器画面会出现影像模糊,影像中断的现象。HD-SDI影像信号传输时,另外准备好适合HD-SDI规格的BNC同轴电缆,将摄像机接于显示器。

HD-SDI用,推荐BNC同轴电缆

佳耐美(CANARE)电气的L-3CFW或者L-4.5CHWS

Quando se utiliza la conexión de HD-SDI para conectar el control con el monitor podrían suceder interrupciones tanto de audio como de imagen.

Al usarse la salida HD-SDI se recomienda utilizar de manera separada la conexión BNC tipo coaxial de la cámara.

Se recomienda el uso de un cable coaxial HD-SDI en BNC.

Productos: L-4.5CHWS o L-3CFW

Fabricante: Canare Electric Co., Ltd.

---

## 平和精機工業株式会社

〒340-0833 埼玉県八潮市西袋978-1

TEL : 048-995-1301(代) FAX : 048-997-0804

### HEIWA SEIKI KOGYO CO.,LTD.-Headquarters

978-1 Nishibukuro, Yashio-city, Saitama, 340-0833 Japan

TEL : +81(0)48 995 1301

FAX : +81(0)48 997 0804

www.libec.co.jp

### Libec Sales of America,Inc-U.S.Sales office

19301 Pacific Gateway Drive, Suite 220, Torrance, CA 90502 USA

TEL : +1 310 787 9400

FAX : +1 310 354 5971

www.libecsales.com